



8 mm geležtė, skirta Torx®, Torx® profilis: TX40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659882 TX40
GTIN	7610733220724
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Tinka:

Dinamometriniai raktai Nr. 659906, 659908 ir 659912 **dyd. 1600**.

659911 **dyd. 1600** (iki 48-ojo kat.), bei atsuktuvų rinkiniai Nr. 667625 / 667645.

visas ilgis: 160 mm

Darbinės dalies ilgis: 144 mm

Techninis aprašymas

Torx® profilis	TX40
Darbinės dalies ilgis	144 mm
visas ilgis	160 mm
Perdavos profilis	Atsuktuvus TORX® varžtams
Produkto rūšis	Atsuktuvo galvutė