



6 mm geležtė skirta Torx Plus®, Torx Plus® profilis: 20IP



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659924 20IP
GTIN	7610733201617
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 / 659908 / 659911 dyd. 80; 250; 500 (iki 48 Kat.) / 659912 **dyd. 200, 500** / 659918 ir montavimo atsuktuvų rinkiniai Nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

visas ilgis: 190 mm

Darbinės dalies ilgis: 110 mm

Techninis aprašymas

visas ilgis	190 mm
Torx Plus® profilis	20IP
Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX-PLUS® varžtams
Darbinės dalies ilgis	110 mm
Produkto rūšis	Atsuktuvo galvutė