



## HSS sriegiklis, Sriegiams: M10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	676307 M10
GTIN	4013288119148
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

**Modelis:**

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

**Privalumai:**

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

**Paskirtis:**

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki  $1 \times D$ , kai kiaurymė atvira

visas ilgis: 41 mm

Koto ilgis: 14 mm

Žingsnis: 1,5 mm

### Techninis aprašymas

sriegiams	M10
Žingsnis	1,5 mm
Koto ilgis	14 mm
visas ilgis	41 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Profilio kampas	60 laipsniai

Naudojama, kai gręžimo tipas

iki 1×D, kai kiaurymė atvira

Produkto rūšis

Sriegiklis-antgalis