



Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvaskalais, Visas ilgis: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	713100 200
GTIN	4003773035022
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Chromuotos replės. Pasisukantys, elastingi tikslūs smaigaliai. Rankenos su kelių komponentų apvaskalu.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	200 mm
Žiaunų ilgis	73 mm
Rankena	Daugiakomponentis apvaskalas
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, tiesūs
Norma	DIN ISO 5745
Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės