



6 mm geležtė skirta Torx Plus®, Torx Plus® profilis: 25IP



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659924 25IP
GTIN	7610733209286
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 / 659908 / 659911 dyd. 80; 250; 500 (iki 48 Kat.) / 659912 **dyd. 200, 500** / 659918 ir montavimo atsuktuvų rinkiniai Nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

visas ilgis: 200 mm

Darbinės dalies ilgis: 120 mm

Techninis aprašymas

Torx Plus® profilis	25IP
visas ilgis	200 mm
Darbinės dalies ilgis	120 mm
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX-PLUS® varžtams
Produkto rūšis	Atsuktuvo galvutė