



## HSS Kombi sriegiklis, Sriegiams: M4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	676306 M4
GTIN	4013288119049
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

#### Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

#### Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

**1 įrankis 3 darbo operacijoms:** srieginėms kiaurymėms gręžti – sriegiams sriegti – užvartoms nuimti / gilinti. **Tinka gręžtuvams su dešinine ir kairine eiga.**

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki  $1 \times D$ , kai kiaurymė atvira

visas ilgis: 39 mm

Koto ilgis: 12 mm

Grąžtų ilgis a: 6 mm

Spiralinio grąžto  $\varnothing$ : 3,3 mm

Žingsnis: 0,7 mm

### Techninis aprašymas

visas ilgis	39 mm
Koto ilgis	12 mm
Spiralinio grąžto $\varnothing$	3,3 mm
Žingsnis	0,7 mm
Grąžtų ilgis a	6 mm
sriegiams	M4
Gamintojo pavadinimas	847 HSS

Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS
Smailas kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Profilio kampas	60 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1×D, kai kiaurymė atvira
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Produkto rūšis	Sriegiklis-antgalis