




## 8 mm geležtė, skirta Torx Plus®, Torx Plus® profilis: 15IP



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	659884 15IP
GTIN	7610733220755
Produktų klasė	63D

### Aprašymas

#### Modelis:

**Geležtės** iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

#### Tinka:

Dinamometriniai raktai Nr. 659906, 659908 ir 659912 **dyd. 1600**.

659911 **dyd. 1600** (iki 48-ojo kat.), bei atsuktuvų rinkiniai Nr. 667625 / 667645.

visas ilgis: 120 mm

Darbinės dalies ilgis: 104 mm

### Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis	104 mm
Torx Plus® profilis	15IP
Perdavos profilis	Atsuktuvus TORX-PLUS® varžtams
visas ilgis	120 mm
Produkto rūšis	Atsuktuvo galvutė