


**8 mm geležtė, skirta Torx Plus[®], Torx Plus[®] profilis: 20IP****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	659884 20IP
GTIN	7610733220762
Produktų klasė	63D

Aprašymas**Modelis:**

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Tinka:

Dinamometriniai raktai Nr. 659906, 659908 ir 659912 **dyd. 1600**.

659911 **dyd. 1600** (iki 48-ojo kat.), bei atsuktuvų rinkiniai Nr. 667625 / 667645.

visas ilgis: 140 mm

Darbinės dalies ilgis: 124 mm

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX-PLUS [®] varžtams
Torx Plus [®] profilis	20IP
visas ilgis	140 mm
Darbinės dalies ilgis	124 mm
Produkto rūšis	Atsuktuvo galvutė