

**6 mm geležtė skirta Torx Plus®, Torx Plus® profilis: 6IP****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	659924 6IP
GTIN	7610733201556
Produktų klasė	63D

**Aprašymas****Modelis:**

**Geležtės** iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

**Tinka:**

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 / 659908 / 659911 dyd. 80; 250; 500 (iki 48 Kat.) / 659912 **dyd. 200, 500** / 659918 ir montavimo atsuktuvų rinkiniai Nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

visas ilgis: 150 mm

Darbinės dalies ilgis: 70 mm

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis	70 mm
visas ilgis	150 mm
Torx Plus® profilis	6IP
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX-PLUS® varžtams
Produkto rūšis	Atsuktuvo galvutė