

HOLEX**Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, neapdirbtos, Visas ilgis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	713200 160
GTIN	4045197166036
Produktų klasė	72B

Aprašymas**Modelis:**

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Neizoliuotos replės, plastikų padengtos rankenos.

Standartas:**DIN ISO 5745****Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	160 mm
Žiaunų ilgis	50 mm
Rankena	su plastikine danga
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, tiesūs
Norma	DIN ISO 5745
Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	neapdirbtas paviršius

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės