



## Replės prailgintomis žiaunomis ERGO™, tiesios, chromuotos, Visas ilgis: 200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	713940 200
GTIN	7314150102174
Produktų klasė	730

### Aprašymas

#### Modelis:

Chromo-vanadžio plieno, galvutė ir lanksta chromuoti. Itin plonos, ovalių galų žiaunos, viduje šiurkščios. Storasieniai rankenų apvalkalai su **įdedama ir išimama atidarymo spyruokle**. Ašmenys, papildomai grūdinti indukcinio būdu (apie 59 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai.

#### Standartas:

**DIN ISO 5745**

### Techninis aprašymas

visas ilgis	200 mm
Žiaunų ilgis	72 mm
Rankena su atidarymo spyruokle	storesni ERGO® rankenų apvalkalai taip
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, tiesūs
Norma	DIN ISO 5745
Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 59 HRC)
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės