

**Precizinės replės, chromuotos apvaliais ir smailiais galais, Visas ilgis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	716400 125
GTIN	4003773043652
Produktų klasė	73F

**Aprašymas****Modelis:**

Su trumpomis, plonomis žiaunomis, glotni vidinė pusė. Chromuotos replės, plastikų padengtos rankenos.

**Standartas:**

**DIN ISO 9655**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	125 mm
Žiaunų ilgis	27 mm
Žiočių forma	smailūs apvalūs galai, tiesūs
Norma	DIN ISO 9655
Žiaunų modelis	Vidinė pusė lygi
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje
Paviršius	chromuotas

Produkto rūšis

Sugriebimo replės