



Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 150cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659945 150
GTIN	4045197514004
Produktų klasė	62E

Aprašymas

Modelis:

Patogi rankena, kad būtų galima be problemų perduoti nustatytus sukimo momentus. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė. Fiksatorius rankenos gale nuo netyčinio perreguliuavimo. Į komplektą įeina keičiama geležtė, skirta 1/4 colio antgaliams tvirtinti.

Funkcija:

Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojamam priveržimui, kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Visus Wiha keičiamus atsuktuvų antgalius (Nr. 659940 - 659946) galima dėti ir į Horex dinamometrinius atsuktuvus Nr. 659945.

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	150 cNm
Skalės padalijimas, 1 padala =	5 cNm
Indikatorius	analoginis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Antgalių laikiklis	D 6,3

Sūkių momento ribos	30 - 150 cNm
Sūkių momento ribos	0,3 - 1,5 Nm
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Feedback	ryškus
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Norma	DIN EN ISO 6789
Bendras ilgis L	153 mm
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svoris	300 g
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Priedai

Torque keičiama geležtė Pozidriv Kryžminių įpjovų dydis 1

659941 1

Keičiama geležtė 1/4 colio

659947

Torque keičiama geležtėPhillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 0	659940 0
Torque keičiama geležtėPhillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	659940 1
Torque keičiama geležtėPozidriv Kryžminių įpjovų dydis 0	659941 0