

Garant**Tikslios fiksavimo žiedų replės, Tipas: A0****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	719870 A0
GTIN	4045197504098
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.

Juodos replės. Galvutė nušlifuota. Rankenos padengtos plastikumu. Lankstas su **integruota spyruokle. A forma – tiesios žiaunos.**

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Techninis aprašymas

išorinių fiksavimo žiedų Ø	3 - 10 mm
Forma	A
visas ilgis	140 mm
Smaigalių Ø	0,9 mm
Norma	DIN 5254 A
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Išorinis žiedas, tiesus

Žiaunų forma	tiesus
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Specialusis plienas
Viršūnės medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	juoda
su ribotuvu	ne
lankstas su integruota atidarymo spyruokle	taip
Rankena su fiksatoriumi	ne
Keičiami galiukai	ne
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės