



Tikslios fiksavimo žiedų replės su ribotuvu, Tipas: A2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	719892 A2
GTIN	4003773073901
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.

Su reguliuojamu ribotuvu.

Replės dengtos pilka antikorozinė danga. Rankenos padengtos plastikumu. Lankstas su **integruota spyruokle. A forma – tiesios žiaunos.**

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Techninis aprašymas

išorinių fiksavimo žiedų Ø	19 - 60 mm
visas ilgis	180 mm
Forma	A
Smaigalių Ø	1,8 mm
Norma	DIN 5254 A

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Išorinis žiedas, tiesus
Žiaunų forma	tiesus
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	su pilka antikoroazine danga
su ribotuvu	taip
lankstas su integruota atidarymo spyruokle	taip
Rankena su fiksatoriumi	ne
Keičiami galiukai	ne
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės