



## Tikslios fiksavimo žiedų replės, Tipas: J41



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	719790 J41
GTIN	4003773048664
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.

Replės dengtos pilka antikorozine danga. Rankenos padengtos plastikiu.

**Su įmontuotais smaigaliais. D forma – lenktos žiaunos 90°.**

#### Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

#### Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

#### Standartas:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Techninis aprašymas

vidiniams fiksavimo žiedams, kurių Ø	85 - 140 mm
Forma	D
Smaigalių Ø	3,2 mm
visas ilgis	305 mm
Norma	DIN 5256 D
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Vidinis žiedas, lenktas
Žiaunų forma	Galai lenkti 90° kampu
Rankena	su plastikine danga

Medžiaga	Specialusis plienas
Viršūnės medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	su pilka antikoroazine danga
su ribotuvu	ne
Rankena su fiksatoriumi	taip
Keičiami galiukai	ne
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės