



## Tikslios fiksavimo žiedų replės su ribotuvu, Tipas: A01



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	719892 A01
GTIN	4003773061755
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.

Su reguliuojamu ribotuvu.

Replės dengtos pilka antikorozine danga. Rankenos padengtos plastikumu. Lankstas su **integruota spyruokle. B forma – lenktos žiaunos 90°.**

#### Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

#### Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

#### Standartas:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	130 mm
Smaigalių Ø	0,9 mm
išorinių fiksavimo žiedų Ø	3 - 10 mm
Forma	B
Norma	DIN 5254 B

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Išorinis žiedas, lenktas
Žiaunų forma	Galai lenkti 90° kampu
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	su pilka antikorozine danga
su ribotuvu	taip
lankstas su integruota atidarymo spyruokle	taip
Rankena su fiksatoriumi	ne
Keičiami galiukai	ne
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės