



Tikslios fiksavimo žiedų replės su ribotuvu, Tipas: J2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	719792 J2
GTIN	4003773073871
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu ribotuvu.

C forma – tiesios žiaunos.

D forma – lenktos žiaunos 90°.

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.

Replės dengtos pilka antikoroziene danga. Rankenos padengtos plastikumu.

Su įmontuotais smaigaliais.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Vidinis žiedas, tiesus

visas ilgis: 180 mm

vidiniams fiksavimo žiedams, kurių Ø: 19 - 60 mm

Smaigalių Ø: 1,8 mm

Techninis aprašymas

vidiniams fiksavimo žiedams, kurių Ø	19 - 60 mm
visas ilgis	180 mm
Forma	C

Smaigalių Ø	1,8 mm
Norma	DIN 5256 C
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Vidinis žiedas, tiesus
Žiaunų forma	tiesus
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Specialusis plienas
Viršūnės medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	su pilka antikorozine danga
su ribotuvu	taip
Rankena su fiksatoriumi	ne
Keičiami galiukai	ne
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės