



## Fiksavimo žiedų replės, Tipas: J5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	719795 J5
GTIN	4003773024910
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

**Modelis:**

Rankenos iš plieno skardos su nustatymo įtaisu.

**Su įmontuotais smaigaliais. C forma – tiesios žiaunos.**

**Privalumai:**

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

**Paskirtis:**

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

**Standartas:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	570 mm
Forma	C
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių Ø	122 - 300 mm
Smaigalių Ø	3,5 mm
Norma	DIN 5256 C
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Vidinis žiedas, lenktas
Žiaunų forma	tiesus
Medžiaga	Valcuotas plienas

Viršūnės medžiaga	Specialus įrankių plienas, grūdintas alyva
Paviršius	dažyta juodai milteliniu būdu
Rankena su fiksatoriumi	taip
Keičiami galiukai	taip
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės

---

## Priedai

Viršūnių pora fiksavimo žiedų replėms Forma J5	719810 J5
------------------------------------------------	-----------