



## Tikslios fiksavimo žiedų replės, Tipas: A31



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	719890 A31
GTIN	4003773048848
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.

Replės dengtos pilka antikoroazine danga. Rankenos padengtos plastikiu. Lankstas su **integruota spyruokle. B forma – lenktos žiaunos 90°.**

#### Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

#### Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

#### Standartas:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Techninis aprašymas

išorinių fiksavimo žiedų Ø	40 - 100 mm
visas ilgis	210 mm
Smaigalių Ø	2,3 mm
Forma	B
Norma	DIN 5254 B
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Išorinis žiedas, lenktas
Žiaunų forma	Galai lenkti 90° kampu

Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	su pilka antikoroazine danga
su ribotuvu	ne
lankstas su integruota atidarymo spyruokle	taip
Rankena su fiksatoriumi	ne
Keičiami galiukai	ne
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės