



Šoninio kirpimo žnyplės tiksliosios mechanikos darbams, standartinės formos, SFW, Visas ilgis: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	725391 125
GTIN	4010995361891
Produktų klasė	73D

Aprašymas

Modelis:

Siaura viršūnė, pjaunančiosios briaunos grūdintos indukcinio būdu ir tiksliai nušlifotos, su smailia pjovimo galvute.

Kojelė dengta plastikui, su atidarymo spyruokle.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa vidutinio minkštumo vielą iki Ø	0,3 - 0,8 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	0,3 - 2 mm
visas ilgis	125 mm
Pjovimo briaunos nuožula	labai maža nuosklemba
Rankena	Plastikinis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu ir preciziškai nušlifuoti
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva
Produkto pavadinimo požymis	SFW

Kojelės su atidarymo spyruokle

taip

Produkto rūšis

pjaunančios žnyplės