

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-618, Pirštinių dydis: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094260 11

GTIN

10076490488786

Produktų klasė

04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® 11-618. Ypatingai plonos ir vis tiek labai tvirtos pirštinės, megztos **18 dydžio (18-Gauge)** technologija. Puikiai tinka nesudėtingiems montavimo darbams, kai itin svarbus tikslumas, baigiamajam elektrinių variklių, kondicionavimo ir ventiliavimo sistemų bei laidų pynių surinkimui.

Detalus aprašymas:

Plonos megztos pirštinės paprastiems montavimo darbams, leidžia atlikti tikslius judesius.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis

11

be silikono

ne

Be DMF

ne

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Kvėpuoja | labai gerai |
| Apsauga nuo karščio | nėra |
| Imti drėgniems daiktams | vidutiniškai |
| Tinkama forma | labai gerai |
| Lietimo pojūtis | labai gerai |
| Imti alyvuotiems daiktams | gerai |
| Dangos medžiaga | PU (poliuretanai) |
| Serija | HyFlex® |
| Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės |
| Apsaugos kategorija | Kategorija II |
| Turinys | 12 |
| Pirštinių savybės | Nealergizuoja odos |
| EN 388 | 3121X |
| Pagrindo medžiaga | Nailonas |
| Danga | PU |
| Dangos variantai | Vidinis paviršius |
| Pritaikymo sritys | Tikslumas |
| Ilgis | 195 mm |
| Spalva | juoda / mėlyna |
| Svoris | 7,4 g |
| Mezgimo technologija | 18G |
| Paskirtis | daugkartin. |
| Medžiaga | PU |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų | FG |
| Produkto rūšis | Universalios pirštinės |