



## Kelnės su petnešomis Quality Dress, šviesiai pilkos, Dydis DE: 106



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091132 106
GTIN	4014382988821
Produktų klasė	09S

### Aprašas

#### Aprašymas:

Darbiniai drabužiai **Quality Dress** iš 100% medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiam ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.

**Kelnės su petnešomis** su reguliuojamu 6 cm juosmeniu.

- **Prisiūta, pakelta inkstų apsauga.**
- **Išorinė, atvira kišenė su lipukų juosta atskirtais skyreliais.**
- **Dvigubas antkišenis su užtraukiama kišene.**
- **Smūgiams ir karščiui atsparus plastikinis užsegimas.**

#### Aprašas:

- **Užtrauktukas.**
- **Dvi išorinės, sutvirtintos priekinės kišenės.**
- **Kišenė ant šlaunies.**
- **Išorinė kišenėlė telefonui.**
- **Sutvirtinti keliai.**
- **Kišenė metrui.**

#### Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Galima užsakyti ir kitos spalvos.**

**Kombinezonas, mėlynos spalvos Nr. 091131.**

Audinio sudėtis: 100 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 285 g/m<sup>2</sup>

Rūbų standartas: UV standartas 801

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

**Techninis aprašymas**

Šoninių kišenių kiekis	2
Dydis DE	106
Kištukinė sagtis	smūgiams ir karščiui atsparus plastikinis užsegimas
Kišenė telefonui	taip
Atvira kišenė	išorinė, su lipukų juosta atskirtais skyreliais
Medžiaga	Medvilnė
Dydis FR	46L
Kišenių ant kelių kiekis	2
Kišenių ant šlaunies kiekis	1
inkstų apsauga	taip
storesnė kelių zona	taip
Šoninės kišenės	uždėtas, sustiprintas
Kišenių matuokliui kiekis	1
kelnių užtrauktukas	Užtrauktukas
užtrauktukas ant kojos	tiesus, atviras
dvigubas antkišenis su užtraukiama kišene	taip
Dydis UK	38L
Dydis US	38/36
Dydis IT	46L
Serija	QUALITY DRESS
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Dydis ES	46L

Dydis NL	106
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	285 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamasis džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150° C
Spalva	šviesiai pilkos
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis