

Garant

Standartinis griovelių drožiklio laikiklis Ø DS 20 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290354 4
GTIN	4045197926678
Produktų klasė	29K

Aprašymas

Dėmesio:

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės Ø 38,22 mm.)

Pastaba:

- **Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**
- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**

Techninis aprašymas

Varžtas	290399 1
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	10,71 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	10,91 mm
Naudingasis ilgis L ₁	40 mm
tinka grioveliams, kurių plotis m	4; 5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	5,35 mm
Koto Ø	20 mm
Pjoviklio laikiklis Ø D ₁	10 mm

Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L _s	50 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis