

## Garant

### Standartinis griovelių drožiklio laikiklis Ø DS 20 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 5mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290354 5
GTIN	4045197926685
Produktų klasė	29K

#### Aprašymas

##### Dėmesio:

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės Ø 38,22 mm.)

##### Pastaba:

- **Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**
- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**

#### Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis $L_1$	46 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	12,82 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	6,35 mm
Varžtas	290399 1
tinka grioveliams, kurių plotis m	5 mm
Koto Ø	20 mm
Pjoviklio laikiklis Ø $D_1$	12 mm
Vidinis aušinimas	taip

Koto ilgis L <sub>s</sub>	50 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis