

Garant

eco tekimo peilio plokštelių laikiklis, trumpas, dešin., Koto / plokštelių dydžiai: 20/15mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250614 20/15
GTIN	4045197927309
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

Laikiklio ISO kodas: DDJNR/L 2020X15

Tinkamos keičiamos plokštelės: DN.. 1506..

Darbinės dalies ilgis L₄: 25 mm

Galvutės ilgis L₁: 38 mm

Bendras ilgis L: 97 mm

Atraminė plokštelė: 259033 3

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2020X15
Varžtas atraminei plokštei	259027 2
Plokštelės dydis	15 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Koto dydis	20 mm
Bendras ilgis L	97 mm
Galvutės ilgis L ₁	38 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 11
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Atraminė plokštelė	259033 3
Serija	Eco
Paskirtis	dešin.
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500