

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-619, Pirštinių dydis: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094262 8
GTIN	10076490481138
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® serija. Ypatingai plonos ir vis tiek labai tvirtos pirštinės, megztos **18 dydžio (18-Gauge)** technologija. Labai tinka lengviems montavimo darbams, reikalaujantiems didelio preciziškumo, elektros variklių baigiamajam surinkimui, kondicionavimo ir ventiliavimo sistemų montavimui, laidų pynėms.

HyFlex® 11-619. Pastorintas paviršius iki pulso zonos.

Standartas:

EN 388; EN 420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Mezgimo technologija: 18G

Spalva: balta

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	8
Lietimo pojūtis	labai gerai
Imti alyvuotiems daiktams	gerai

Tinkama forma	labai gerai
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
Be DMF	ne
Apsauga nuo karščio	nėra
Kvėpuoja	labai gerai
Svoris	7,4 g
Dangos medžiaga	PU (poliuretanai)
be silikono	ne
Serija	HyFlex®
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
EN 388:2016	2121X
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	PU (poliuretanai)
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	balta
Mezgimo technologija	18G
Produkto rūšis	Universalios pirštinės