

**Garant****Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis, dešinin., Koto Ø / plokštelės dydis:  
16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260724 16/09
GTIN	4045197927781
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	150 mm
Laikiklio ISO kodas	A16M SSKCR/L09
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Plokštelės dydis	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 09T3..
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	48 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15,25 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	11 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešinin.
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500