



## Pneumatinis smūginis suktuvas, Tipas: W2910



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

079171 W2910

GTIN

7322590051310

Produktų klasė

03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø.

Našus smūginis veržliasukis.

Oras išleidžiamas per rankeną, perjungiama į **dešininę / kairinę eigą**.

- **Patvarus dvigubo smūgio mechanizmas.**
- **Mažas svoris dideliame našumui.**
- **Ilgaamžiškas kompozitinis kompaktiškas korpusas ir rankena.**
- **Trys sukimo momento lygiai.**
- **Ergonomiška izoliuota rankena.**
- **Valdymas dešinine / kairine eiga naudojant du mygtukus.**

#### Paskirtis:

Tinka kietoms medžiagoms.

#### Atsarginė dalis:

**Parinkti techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits):** Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

### Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	3,3 m/s <sup>2</sup>
Ilgis	160 mm
Sūkių momento ribos	150 - 400 Nm
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M14
Svoris	1,2 kg
Darbinis triukšmas	89 dB(A)
Gamintojo pavadinimas	W2910
maksimalus oro poreikis	1020 l/min
Aukštis	178 mm
Konstrukcija	Pistoletas
Įrankių laikiklio pavaros profilis	□
Įrankių laikiklio matmenys	3/8 in
maksimalus sūkių skaičius	6500 min <sup>-1</sup>
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
Dešininė / kairinė eiga	taip
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Suktuvas