

Garant**Tekinimo peilis su keičiama plokšte, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251712 32/16
GTIN	4045197928269
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 39
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	12,5 mm
Varžtas atraminei plokštei	259025 3
Koto dydis	32 mm
Varžtas spaustukui	259021 1
Laikiklio ISO kodas	MVVNN 3225P16
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	45 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Spaustukas	259038 2
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	170 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500