

ROTHENBERGER

Vamzdžių lankstytuvas (lenkimo segmentas ir svirtis), Vamzdžiams, kurių išorinis Ø: 22 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	823000 22
GTIN	4004625245224
Produktų klasė	86B

Aprašymas

Modelis:

Prietaisą sudaro tik 2 atskiros dalys (lenkimo segmentas ir lenkimo svirtis), kuriuos tereikia paprasčiausiai sujungti. Slankiklis palengvina lenkimą ir neleidžia vamzdžiui deformuotis.

Paskirtis:

Šaltai lenkti **kietus** ir minkštus varinius vamzdžius, minkštojo plieno vamzdžius, plonasienius aukštos kokybės plieno vamzdžius, blizgius arba su apvalkalu. Lenkimo kampas iki 180°. Sieneles storis iki 1 mm.

Lenkimo spindulys (vamzdžio viduryje): 81 mm

Techninis aprašymas

vamzdžiams, kurių išorinis Ø	22 mm
Lenkimo spindulys (vamzdžio viduryje)	81 mm
maksimalus lenkimo kampas	180 laipsniai
Produkto rūšis	Lankstytuvas