

Garant
Tekinimo plokštelių laikiklis, dešin., Koto / plokštelių dydžiai: 20/09mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260000 20/09
GTIN	4045197929167
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Varžtas atraminei plokštelei	269013 2
Laikiklio ISO kodas	SCSCR/L 2020K09
Galvutės ilgis L ₁	22 mm
Koto dydis	20 mm
Bendras ilgis L	126 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Atraminė plokštelė	269005 1
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešin.
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500