

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260001 25/12
GTIN	4045197929303
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Laikiklio ISO kodas	SCSCR/L 2525M12
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	27 mm
Atraminė plokštelė	269005 6
Plokštelės dydis	12 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Bendras ilgis L	151 mm
Koto dydis	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500