


Garant**Pilno profilio plokštelė, 30°, išorinė, dešininė, HB7125, Vijų skaičius / colyje: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270964 4
GTIN	4045197929419
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	4
Ašmenys	HM
Paskirtis	dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui	išorin.
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pilnas profilis
Kietlydinys	HB7125
Sriegio tipas	RD-LH
Sriegio tipas	RD
Sriegio norma	DIN 405
Jungės kampainis, apvalus	30 laipsniai
Storis	4,76 mm
Plokštelės dydis I	22 mm

Produkto rūšis

Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	60 m/min	S
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		