

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-619, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094262 10
GTIN	10076490481114
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® serija. Ypatingai plonos ir vis tiek labai tvirtos pirštinės, megztos **18 dydžio (18-Gauge)** technologija. Labai tinka lengviems montavimo darbams, reikalaujantiems didelio preciziškumo, elektros variklių baigiamajam surinkimui, kondicionavimo ir ventiliavimo sistemų montavimui, laidų pynėms.

HyFlex® 11-619. Pastorintas paviršius iki pulso zonos.

Standartas:

EN 388; EN 420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Mezgimo technologija: 18G

Spalva: balta

Techninis aprašymas

Svoris	7,4 g
Lietimo pojūtis	labai gerai
Dangos medžiaga	PU (poliuretanai)

Pirštinių dydis	10
Apsauga nuo karščio	nėra
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
Tinkama forma	labai gerai
Be DMF	ne
Imti alyvuotiems daiktams	gerai
be silikono	ne
Kvėpuoja	labai gerai
Serija	HyFlex®
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
EN 388:2016	2121X
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	PU (poliuretanai)
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	balta
Mezgimo technologija	18G
Produkto rūšis	Universalios pirštinės