

Garant**Vežimėlis T7, Tipas: T74****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

918540 T74

GTIN

4045197611864

Produktų klasė

91T

Aprašymas**Modelis:**

3 lentynos.

Vidurinę lentyną galima užfiksuoti viename iš 3 lygių. Suvirinta plieninė konstrukcija, lentyna iš **medžio drožlių plokštės**, paviršius antracitinis, atsparus įbrėžimams.

Rankena iš atsparaus smūgiams polipropileno, su Haptoprene® įdėklų. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:**EN 1757-3****Priedai pasirinktinai:**

perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

Spalva:**Dengtas** sidabro spalvos **milteliais**.**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Plotis	980 mm
Norma	EN 1757-3
Gylis	509 mm
Lentynos gylis	500 mm
Apatinės lentynos aukštis	195 mm
Rato medžiaga	Poliuretano danga
Viršutinės lentynos aukštis	850 mm
Tipas	T74
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Lentynos plotis	850 mm
Vidurinės lentynos keliamoji galia	80 kg
maksimali keliamoji galia	250 kg
Ratuko Ø	125 mm
Aukštis	1020 mm
Svoris	45 kg
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Vidurinės lentynos aukštis	522 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	80 kg
Produkto rūšis	Vežimėlis

Priedai

Papildomas stalčius vežimėliui-stalui Tipas 75	918556 75
Lentynėlė su spaustuku vežimėliui	918581
Papildoma lentyna staliniams vežimėliams T5 ir T7, prisukama Lentynos gylis 500 mm	918570 500
Prisukama perforuoto lakšto sienelė Tipas SP2	918580 SP2