


Garant
VHM freza, AlCrN, Ø e8 DC: 8 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	201307 8
GTIN	4045197930156
Produktų klasė	11X

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 2

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 19 mm

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu: 27 mm

Sužeminto koto Ø D_1 : 7,8 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s : 8 mm

Techninis aprašymas

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Koto forma	HB
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Pjovimo briaunos ilgis L_c	19 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	8 mm

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	27 mm
Tolerancija Nominalusis \emptyset	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Koto $\emptyset D_s$	8 mm
Dantų skaičius Z	2
Sužeminto koto $\emptyset D_1$	7,8 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza