

Garant**Trumpas gręžimo patronas Forma A, HSK-A 100, Užspaudimo ribos: 1-16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307735 1-16
GTIN	4045197931894
Produktų klasė	31B

Aprašymas**Modelis:**

- **Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**
- Su vidiniu aušinimu maks. iki 50 bar.
- Radialinis mušimas $\leq 20 \mu\text{m}$.
- **Plona konstrukcija.**
- **Kryptingas aušinimo priemonės perdavimas su IK.**
- **Optimalus įrankio laikymo momentas.**

Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra **užveržimo raktas** su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Vidinis raktas Nr. 309890. Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880.

Techninis aprašymas

Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220	TX25
Išorinis \varnothing D	50 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Konstrukcija	suplonintas

Laikiklis	HSK-A 100
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Laikiklio norma	DIN 69893-1
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 20 μm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas