

**Garant**
**Trumpas gręžimo patronas, VDI 40, Užspaudimo ribos: 1-16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319725 1-16
GTIN	4045197932044
Produktų klasė	31B

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Su aušinimo skysčio perdavimo kanalu.
- Maks. aušinimo priemonės slėgis 50 bar.
- Tipas GARANT su Torx® užveržimo raktu tvirtam sujungimui.

**Paskirtis:**

NC frezavimo staklėms ir apdirbimo linijoms.

**Standartas:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Techninis aprašymas**

Išorinis griebtuvo $\varnothing d_1$	50,5 mm
Darbinės dalies ilgis $l_1$	90 mm
Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Užveržimo raktas	TX25
VDI dydis	VDI 40
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
Produkto rūšis	VDI trumpas gręžimo patronas

