

Garant

**Reguliavimo replės, forma C lenktos 45° kampu, plokščiais ir plačiais galais,
Visas ilgis: 140mm**

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 717405 140 |
| GTIN | 4045197932204 |
| Produktų klasė | 71B |

Aprašymas**Modelis:**

Itin plokščios ir plonos žiaunos, glotni vidinė pusė. Chromuotos replės, plastikų padengtos rankenos.

Standartas:

DIN 5235

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------|--|
| Žiaunų ilgis | 33 mm |
| visas ilgis | 140 mm |
| Žiočių forma | plokšti platūs galai, 45° lenkti |
| Forma | C |
| Norma | DIN 5235 |
| Žiaunų modelis | Vidinė pusė lygi |
| Rankena | su plastiko dangą |
| Medžiaga | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva |
| Paviršius | chromuotas |

Produkto rūšis

Reguliavimo replės