



Stumiamas vežimėlis, Tipas: 2502



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919800 2502
GTIN	4017976025025
Produktų klasė	96F

Aprašymas

Modelis:

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš medžio drožlių plokštės. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiama ratukai (su fiksiatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Norma	EN 1757-3
Leistinoji apkrova	600 kg
Aukštis	990 mm
Rato medžiaga	TPE
Tipas	2502
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2

Lentynos aukštis	270 mm
Ratuko Ø	200 mm
Svoris	30 kg
Lentynos plotis	1000 mm
Plotis	1125 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Gylis	709 mm
Lentynos gylis	700 mm
Produkto rūšis	Stumiamas vežimėlis