

**Vežimėlis su 4 lentynomis, Tipas: 8312****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919880 8312
GTIN	4017976083124
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, sienelės su vertikaliais skersiniais kas 130 mm. Lentynos iš kompozicinių plokščių su buko mediena dekoruotu paviršiumi. Įstatomų lentynų aukštis reguliuojamas kas 100 mm. Apatinė lentyna nėra reguliuojama. 2 fiksuoti ir 2 valdymo ratukai (su fiksiatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:**EN 1757-3****Spalva:**Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu.****Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Bendra keliamoji galia	600 kg
Rato medžiaga	TPE
Lentynos plotis	1000 mm

Tipas	8312
Lentynos aukštis 2	669 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Lentynos aukštis 4	1469 mm
Norma	EN 1757-3
Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia	90 kg
Svoris	83 kg
Plotis	1169 mm
Ratuko Ø	200 mm
Lentynos aukštis 1	269 mm
Stumiamoji rankena	taip
Lentynos aukštis 3	1069 mm
Aukštis	1800 mm
Aukščio reguliavimo tinklelis	100 mm
Gylis	709 mm
Lentynos gylis	700 mm
Reguliuojamas aukštis kas	100 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis su lentynomis