

Garant**Pjovimo diskas, TiAlN, Ø × storis: 63X2mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 179912 63X2 |
| GTIN | 4045197938008 |
| Produktų klasė | 17C |

Aprašymas**Modelis:**

Optimizuota geometrija ir danga. Puikiai iššlifuota anga patikimam drožlių pasišalinimui.
Lygiam griovelių pagrindu.

Pastaba:

- **Dantų forma BW.**
- **Spindulinio ir šoninio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1837/1838.**

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------|
| Jungės storis E | 2,5 mm |
| Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį | 0,01 mm |
| Ø | 63 mm |
| Storis | 2 mm |
| Kiaurymės Ø | 16 mm |
| Stebulės Ø | 32 mm |

| | |
|---|--------------------|
| maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$ | 14 mm |
| Dantų skaičius Z | 24 |
| Tinkamas adapteris | 179907 63; 80; 100 |
| Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 25,5 mm |
| Tvirtinimo kiaurymės \varnothing | 4,4 mm |
| Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 4 |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | HSS |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Produkto rūšis | Pjovimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 400 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 600 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 300 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 50 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 40 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 20 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 15 m/min | M |
| CuZn | ribotai tinka | 300 m/min | N |
| Uni | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| Oras | ribotai tinka | | |