

Garant**LOEU 090408 TR-H, HB7710, Tipas: GG**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215992 GG
GTIN	4045197938138
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: LOEU090408 TR-H

Tipas: Ketus

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma f_z : 0,13 mm

Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	LOEU090408 TR-H
Kampo spindulys	0,8 mm
Tipas	Ketus
Pastūma f_z	0,13 mm
Kietlydinys	HB7710
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	330 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		