

**Garant****APMX 16..12 TR, HB735, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215762 UNI
GTIN	4045197938954
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės frezoms nuo Nr. 215705 iki 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.  
Plokštelės storis: 5,76 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	UNI
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMX 16..12 TR
Kietlydinys	HB735
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	5,76 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	270 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	205 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	125 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	175 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	140 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		