



Rifliavimo ratuko laikiklis kairinis, Koto dydis: 16mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 290019 16 |
| GTIN | 4030741660740 |
| Produktų klasė | 29H |

Aprašymas

Modelis:

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.

HM kaištis dar didesniai patvarumui.

- **Minimalus spaudimas sumažina apkrovą įrankiui ir staklėms.**
- **Sinchroniniu sukliu paprastai sureguliuojami rifliavimo ratukų laikikliai ir centro aukštis.**

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------|
| Koto aukštis | 16 mm |
| kai rifliavimo $\varnothing d_1$ | 15 mm |
| Kaištis | 299910 6 |
| Koto plotis | 16 mm |
| kai rifliavimo plotis b | 4 mm |
| kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$ | 4 mm |
| Darbinės ribos | 0 - 15 mm |
| kai rifliavimo profilis | RAA 2×AA |
| kai rifliavimo profilis | RBL 2×BR |
| kai rifliavimo profilis | RBR 2×BL |
| kai rifliavimo profilis | RAA 1×AA |

kai rifliavimo profilis

RGE45° BL/BR45°

Produkto rūšis

Rifliavimo įrankiai