

 KOMET

**KOMET REAMAX® TS plėtimo galvutė H7 HM ASG3000, DGB-P, Nominalus Ø D: 24mm**

**Užsakymo data**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Užsakymo numeris | 239822 24 |
| GTIN             |           |
| Produktų klasė   | 27E       |

**Aprašymas**
**Modelis:**

Plėtimo galvutės **nušlifautos pagal kiaurymės tolerancijos lauką H7.**

Produktvyiam darbui priderinta pjovimo briaunų geometrija. Pareguliuojama  $\mu$  ribose, kai kompensuojamas susidėvėjimas ir norima pasiekti mažiausią bazinę toleranciją nuo IT4. Galimos kiaurymės iki  $5 \times D$ .

Geometrija **ASG3000** su įpjovos kampu  $45^\circ$  ir papildomu grioveliu drožlėms pašalinti išilgai pjovimo briaunos. **Aklinosioms ir kiaurosioms kiaurymėms.**

**Pastaba:**

- **Kiti dydžiai – pagal užklausimą pristatomi per trumpą laiką.**
- **Tinkamus laikiklius žr. Nr. 239880 – 239940.**
- **Rekomenduojami režimai kiaurosioms kiaurymėms.**

**Techninis aprašymas**

|  |             |
|--|-------------|
| Pjovimo briaunos ilgis $l_1$             | 6 mm        |
| Nominalus Ø D                            | 24 mm       |
| Pastūma f plienui $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,8 mm/aps, |
| Galvutės ilgis l                         | 20 mm       |
| Pjovimo briaunų skaičius Z               | 6           |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| skirta Nr. 239880 – 239940   | 22–26,99                        |
| Danga                        | DGB-P                           |
| Gręžimo tolerancija          | H7                              |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė aklina arba atvira |
| Vidinis aušinimas            | taip                            |
| Produkto rūšis               | Pjovimo galvutė plėtimui        |

### Vartotojo duomenys

|                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|-----------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | 40 m/min       | H         |
| GGG             | tinka         | 180 m/min      | K         |
| drėgnas, maks.  | tinka         |                |           |