


**KOMET REAMAX® TS plėtimo galvutė H7 HM ASG3000, DGB-P, Nominalus Ø D: 30mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	239822 30
GTIN	
Produktų klasė	27E

**Aprašymas**
**Modelis:**

Plėtimo galvutės **nušlifotos pagal kiaurymės tolerancijos lauką H7.**

Produktvyiam darbui priderinta pjovimo briaunų geometrija. Pareguliuojama  $\mu$  ribose, kai kompensuojamas susidėvėjimas ir norima pasiekti mažiausią bazinę toleranciją nuo IT4. Galimos kiaurymės iki  $5 \times D$ .

Geometrija **ASG3000** su įpjovos kampu  $45^\circ$  ir papildomu grioveliu drožlėms pašalinti išilgai pjovimo briaunos. **Aklinosioms ir kiaurosioms kiaurymėms.**

**Pastaba:**

- **Kiti dydžiai – pagal užklausimą pristatomi per trumpą laiką.**
- **Tinkamus laikiklius žr. Nr. 239880 – 239940.**
- **Rekomenduojami režimai kiaurosioms kiaurymėms.**

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis l	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pastūma f plienui $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,9 mm/aps,
skirta Nr. 239880 – 239940	27–34,99
Nominalus Ø D	30 mm

Pjovimo briaunos ilgis l <sub>1</sub>	6 mm
Danga	DGB-P
Gręžimo tolerancija	H7
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė aklina arba atvira
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė plėtimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
GGG	tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		