

Darbinė pakyla krautuvams, Tipas: 1115X1200



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919980 1115X1200
GTIN	4052462012004
Produktų klasė	94B

Aprašymas

Modelis:

Stabili plieninio vamzdžio konstrukcija iš apvalaus vamzdžio su apsauga nuo kritimo, su 2 PSA įtaisais. Galinė siena iš vielinių grotelių, su neslidžia darbine platforma. Paėmimas krautuvu iš plačiosios pusės. Fiksavimas šerdesu apsaugo nuo nuslydimo. Su cinkuota lentynėle įrankiams. Parapeto aukštis 1,10 m.
Pagrindas 1200×800 mm.

Paskirtis:

Saugiems remonto, techninės priežiūros darbams aukštai esančiose pastato dalyse, montuojant lubų šviestuvus ir pan.

Standartas:

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

Spalva:

Dažyta geltonai oranžine spalva RAL 2000.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į konkrečios šalies reikalavimus, kai darbinės platformos naudojamos su šakiniu krautuvu. Austrijai (patvirtinta „TÜV Austria“) ir Belgijai tinkamos darbo platformos.

Techninis aprašymas

Gylis	1040 mm
Apkrova	300 kg
Kišenės, matmuo A	200 mm
Kišenės, matmuo B	80 mm
Atstumas tarp šakių kišenių B	600 mm
Svoris	91 kg
Aukštis	1990 mm
Plotis	1200 mm
Pagrindo plotis	1200 mm
Pagrindo gylis	800 mm
Produkto rūšis	Darbinė pakyla