



## Šakinis keltuvas su svarstyklėmis, Keliamoji galia: 2000kg



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	919915 2000
GTIN	4017976021225
Produktų klasė	96D

### Aprašymas

#### Modelis:

Karkasinės konstrukcijos rėmas ir šakės nesideformuoja. Svarstyklių svėrimo ribos 1–2000 kg, tikslumas  $\pm 2$  kg. Padala 1 kg. LCD ekranas, liečiamasis skydelis su ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO ir taravimo mygtukais, maitinimas 4x1,5V AA baterijomis (yra komplekte).

#### Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Dvigubi šakių ritininiai ratukai iš poliuretano.

Valdomi ratukai iš poliuretano.

#### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

#### Spalva:

Geltona / juoda, **dengtas milteliniu būdu.**

### Techninis aprašymas

Plotis	540 mm
Šakių ilgis	1150 mm
Šakių plotis	160 mm

Keliamoji galia	2000 kg
Svoris	117 kg
Kėlimo ribos	85 - 205 mm
Valdymo ratukų medžiaga	Poliuretano
Šakių ratukų medžiaga	Poliuretano Tandem
Ilgis	1550 mm
Svarstyklės	taip
Spalva	geltonai juoda
Svėrimo ribos	1 - 2000 kg
Baterijų kiekis	4
Įmontuotų baterijų Nr.	081557 LR6
IP apsaugos klasė	IP 65
Produkto rūšis	Šakinis keltuvas

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081551 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081553 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081552 LR6